

**Crimpverktyg
HTF 63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor
med öppen eller rullad crimpklo**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF 63
Art.nr.	9013400000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190056995
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
HTF 63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	438 g	Nettovikt	438,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	F-stickkontakt / -hylsa	Crimp-område, min	0,5 mm ²
Crimp-område, max.	2,5 mm ²	Kontaktbredd	6,3 mm

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
Crimpprofil 1, max.	1 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1,5 mm ²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
------------------	---

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of the Manufacturer
---	---

Datablad

**Crimpverktyg
HTF 63**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

