

**Crimpverktyg  
HTF RSV 16 WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV  
och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | HTF RSV 16 WI   |
| Art.nr.           | <a href="#">9013560000</a>  |
| Artikelbeteckning | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 26AWG, 16AWG, FoderBcrimp |
| GTIN (EAN)        | 4008190161163   |
| Frp               | 1 Stück   |

**Crimpverktyg  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|       |        |                 |            |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 205 mm | Byggbredd (tum) | 8,071 inch |
| vikt  | 445 g  | Nettovikt       | 457,48 g   |

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC                      Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande                              mekanisk, utan utbytbara insatser

**Kontaktbeskrivning**

|                    |                  |                   |        |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| Kontakttyp         | RSV- och DSTV-HD | Crimp-område, min | 26 AWG |
| Crimp-område, max. | 16 AWG           |                   |        |

**verktygsdata – kontaktpressning**

|                     |        |                     |             |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Crimpprofil 1, min. | 26 AWG | Crimpart/-profil    | FoderBcrimp |
| Crimpprofil 1, max. | 24 AWG | Crimpprofil 2, min. | 22 AWG      |
| Crimpprofil 2, max. | 20 AWG | Crimpprofil 3, min. | 22 AWG      |
| Crimpprofil 3, max. | 20 AWG | Crimpprofil 4, min. | 16 AWG      |
| Crimpprofil 4, max. | 18 AWG |                     |             |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001396    | ETIM 4.0   | EC001396    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 27-11-27-20 | eClass 5.1 | 21-05-08-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

|   |   |
|---|---|
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                 |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">WSCAD</a>   |

**Datablad**

**Crimpverktyg  
HTF RSV 16 WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

