

**Crimpverktyg
PZ ZH 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för ändhylsor med och utan
plastkrage**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ ZH 16
Art.nr.	901360000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248065523
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	730 g	Nettovikt	674,78 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Dubbeländhyslor	Crimp-område, min	6 mm ²
Crimp-område, max.	16 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	6 mm ²	Crimpart/-profil	Indent-Crimp
Ändhysarea, min.	6 mm ²	Ändhysarea, max.	16 mm ²
Crimpprofil 2, min.	10 mm ²	Crimpprofil 3, min.	16 mm ²

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	WSCAD

Datablad

**Crimpverktyg
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

