

**Crimpverktyg
HTN 21 M. AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa**

rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell- och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	HTN 21 M. AN
Art.nr.	9014100000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4008190335731
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
HTN 21 M. AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7,874 inch
vikt	427 g	Nettovikt	423,98 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande mekanisk, utan utbytbara insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Crimp-område, min	0,5 mm ²
Crimp-område, max.	6 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	0,5 mm ²	Crimpart-/profil	Indent-Crimp
Ändhysarea, min.	0,5 mm ²	Crimpprofil 1, max.	1,5 mm ²
Ändhysarea, max.	6 mm ²	Crimpprofil 2, min.	1,1 mm ²
Crimpprofil 2, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	2,6 mm ²
Crimpprofil 3, max.	6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Crimpverktyg
HTN 21 M. AN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

