

**Crimpverktyg  
HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pressverktyg för isolerade skarvhylsor**

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | HTI 15  |
| Art.nr.           | <a href="#">9014400000</a>  |
| Artikelbeteckning | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp |
| GTIN (EAN)        | 4008190159412   |
| Frp               | 1 Stück   |

**Crimpverktyg  
HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|       |        |                 |            |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 200 mm | Byggbredd (tum) | 7,874 inch |
| vikt  | 434 g  | Nettovikt       | 440,68 g   |

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Kontaktbeskrivning**

|                    |                     |                   |                     |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Kontakttyp         | Isolerad skarvhylsa | Crimp-område, min | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Crimp-område, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |                   |                     |

**verktygsdata – kontaktpressning**

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Crimpprofil 1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Crimpart/-profil    | Dubbelcrimp         |
| Crimpprofil 1, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Crimpprofil 2, min. | 1,1 mm <sup>2</sup> |
| Crimpprofil 2, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |                     |                     |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001282    | ETIM 4.0   | EC001282    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
|------------------|--------------------------------------|

**Datablad**

**Crimpverktyg  
HTI 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

