


**Verktyg  
PB LWL/POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av  
ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PB LWL/POF
Art.nr.	<a href="#">9020400000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Polerark
GTIN (EAN)	4032248300587
Frp	1 Stück

**Verktyg  
PB LWL/POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	280 mm	Byggbredd (tum)	11,024 inch
Höjd	0,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,008 inch
Djup	230 mm	Byggdjup (tum)	9,055 inch
Nettovikt	25,4 g		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-92-90

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)