

**Verktyg
POWERSTRIPPER 6,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- avisoleringslängd 3 till 20 mm
- min. ledarlängd 22 mm plus avisoleringslängd
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	POWERSTRIPPER 6,0
Art.nr.	9028510000
Artikelbeteckning	Automater, Avisoleringsautomat
GTIN (EAN)	4008190860752
Frp	1 Stück

**Verktyg
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Höjd	190 mm	Bygghöjd (tum)	7,48 inch
Djup	295 mm	Byggdjup (tum)	11,614 inch
vikt	8,8 kg	Nettovikt	9 640 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

elektroanslutning 100-240 V / 50/65 Hz

Avisoleringsautomater

Anslutningsvärdet	46 VA	Avisoleringslängd	3-20 mm
Avisoleringsområde	0,05-6,0 mm ² (~AWG 30-10)	Drivning	electrical
Ledarlängd min.	22 mm + avisoleringslängd	Takttid	ca. 0,5 s
elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Manual
Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	WSCAD

Datablad

**Verktyg
POWERSTRIPPER 6,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

