

**CRIMPFIX L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CRIMPFIX L
Art.nr.	<a href="#">9028530000</a>
Artikelbeteckning	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4008190942670
Frp	1 Stück

**CRIMPFIX L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
vikt	31 kg	Nettovikt	34 000 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

elektroanslutning 100-240 V / 50/65 Hz

**Avisolerings/Kontaktpressningautomater**

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	Lösa ändhylsor, med plastkrage
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz	Ändhylsarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ändhylsarea, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ändhylslängd	14 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>