

**Verktyg
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Typ	AM 12
Art.nr.	9030060000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, UTP- och STP-datakabel
GTIN (EAN)	4008190337827
Frp	1 Stück

**Verktyg
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3,819 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1,811 inch
Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0,394 inch
vikt	36 g	Nettovikt	32,42 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	UTP- och STP-datakabel	Kopparkabel - fintrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter max.	12,5 mm	Ledardiameter min.	0,5 mm
Skärdjup	inställbar	UTP und STP Datakabel diameter max.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Datablad**Verktyg
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Exempel på användning****Exempel på användning****Exempel på användning**