

**Verktyg  
CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CST
Art.nr.	<a href="#">9030500000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, Koaxialkabel och runda dataledningar
GTIN (EAN)	4008190062293
Frp	1 Stück

**Verktyg  
CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1,772 inch
Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1,024 inch
vikt	65 g	Nettovikt	64,25 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Kabeltyp	Koaxialkabel och runda dataledningar	Ledardiameter max.	8 mm
Ledardiameter min.	2,5 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Exempel på användning**

