

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)
Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900**

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halksäkert TPE-VDE-skydd
- Av slagfast, kyl- och värmestålig, svårantändlig, kadmiumfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Höglanspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

Allmänna beställningsdata

Typ	FZ 160
Art.nr.	9046350000
Artikelbeteckning	VDE-isolerad plattång med lång käft
GTIN (EAN)	4032248357659
Frp	1 Stück

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
vikt	163 g	Nettovikt	141,6 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000833	ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833	ETIM 6.0	EC000833
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90		

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

Datablad

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

