

**RZ 160****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)  
Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900**

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halksäkert TPE-VDE-skydd
- Av slagfast, kyl- och värmestålig, svårantändlig, kadmiumfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Höglanspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	RZ 160
Art.nr.	<a href="#">9046360000</a>
Artikelbeteckning	VDE-isolerad rundtång med lång käft
GTIN (EAN)	4032248357666
Frp	1 Stück

## RZ 160

## Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
vikt	153 g	Nettovikt	132,2 g

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000834	ETIM 4.0	EC000834
ETIM 5.0	EC000834	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-38-90	eClass 8.1	21-04-38-90

## Godkännanden

Godkännanden



## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>

**Datablad**

**RZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

