

**Tillbehör
MEHA OB/UN 16² SPX 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	MEHA OB/UN 16 ² SPX 3
Art.nr.	9054080000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivhållare, 16mm ²
GTIN (EAN)	4008190022150
Frp	1 Stück

Tillbehör MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Djup	11,2 mm	Byggdjup (tum)	0,441 inch
Nettovikt	6,98 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Färgkod	vit	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Ledardiameter, min.	6 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Godkännanden

Godkännanden

