

**Kapverktyg  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KT 45 R
Art.nr.	<a href="#">9202040000</a>
Artikelbeteckning	Kapverktyg ,Ringskärare
GTIN (EAN)	4032248482160
Frp	1 Stück

## Datablad

### Kapverktyg KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11,417 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
vikt	740 g	Nettovikt	985,1 g

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Tekniska data

Utförande mekanisk enhands

### Klippverktyg

Aluminium sektorledning	4 x 70 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	45 mm
Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	800 kcmil	Aluminiumkabel, flertrådig max. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
Data/telefon- och styrkabel, max. Ø	45 mm	Koppar sektorledning	3 x 70 SM
Kopparkabel - fintrådig, max.	400 mm <sup>2</sup>	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	300 mm <sup>2</sup>	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kopparkabel - max. Ø	45 mm		

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Godkännanden

Godkännanden






### Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Teknikuppgifter Data [STEP](#)

**Datablad****Kapverktyg  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Exempel på användning**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 400 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 400 mm<sup>2</sup>

