

**Kapverktyg  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KT 80
Art.nr.	<a href="#">9202080000</a>
Artikelbeteckning	Kapverktyg ,Ringskärare
GTIN (EAN)	4032248482313
Frp	1 Stück

**Kapverktyg  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	675 mm	Byggbredd (tum)	26,575 inch
Höjd	175 mm	Bygghöjd (tum)	6,89 inch
Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2,165 inch
vikt	3 240 g	Nettovikt	3 500 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande mekanisk enhands

**Klippverktyg**

Aluminium sektorledning	4 x 240 SE	Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	2 000 kcmil
Aluminiumkabel, flertrådig max. (mm <sup>2</sup> )	1 000 mm <sup>2</sup>	Data/telefon- och styrkabel, max. Ø	80 mm
Koppar sektorledning	3 x 240 SM	Kopparkabel - fintrådig, max.	630 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	1 260 kcmil	Kopparkabel - flertrådig, max.	630 mm <sup>2</sup>
Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	1 260 kcmil	Kopparkabel - max. Ø	80 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**Godkännanden**

Godkännanden




**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad****Kapverktyg  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Exempel på användning**

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 1000 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>

