

**Verktyg  
multi-stripax 6-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

Typ	multi-stripax 6-16
Art.nr.	<a href="#">9202210000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering, 16mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248486144
Frp	1 Stück

**Verktyg  
multi-stripax 6-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
vikt	250 g	Nettovikt	509,1 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Avisoleringslängd, min.	2 mm	Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering
Ledararea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, max.	16 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>	Max. klippförmåga entrådig	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. klippförmåga fintrådig	6 mm <sup>2</sup>	Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Godkännanden**

Godkännanden


**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT U REMOTE 16/17 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

**Datablad**

**Verktyg  
multi-stripax 6-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Exempel på användning**

---

