

**AIE multi-stripax AWG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | AIE multi-stripax AWG      |
| Art.nr.           | <a href="#">9202280000</a> |
| Artikelbeteckning | Insats                     |
| GTIN (EAN)        | 4032248486236              |
| Frp               | 1 Stück                    |

## AIE multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|       |       |                 |            |
|-------|-------|-----------------|------------|
| Bredd | 41 mm | Byggbredd (tum) | 1,614 inch |
| Höjd  | 3 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0,118 inch |
| Djup  | 30 mm | Byggdjup (tum)  | 1,181 inch |
| vikt  | 250 g | Nettovikt       | 83 g       |

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC001509    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Teknikuppgifter [WSCAD](#)