

ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialiseringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	ERAN MULTI-STRIPAX
Art.nr.	9203100000
Artikelbeteckning	Reserv-anlagset
GTIN (EAN)	4032248538102
Frp	1 Stück

ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3,346 inch
vikt	250 g	Nettovikt	11,88 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Max. klippförmåga entrådig	2,5 mm ²	Max. klippförmåga fintrådig	6 mm ²
Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	21-05-92-90
eClass 7.1	21-05-92-90	eClass 8.1	21-05-92-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-04-90-90

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)