

**Verktyg
IE-CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För ett optimalt avmantlingsresultat används CST med blå knivkassett.

Den blå knivkassetten med två nivåer är speciellt anpassad för Ethernetkablar och garanterar ett optimalt avmantlingsresultat och spar samtidigt tid.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CST
Art.nr.	9204350000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, Koaxialkabel och runda dataledningar
GTIN (EAN)	4032248653072
Frp	1 Stück

**Verktyg
IE-CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1,024 inch
vikt	85 g	Nettovikt	63,08 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Koaxialkabel och runda dataledningar	Ledardiameter max.	8 mm
Ledardiameter min.	2,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Produktinformation

Produktinformation IE-CST including blade cassette (9032020000), adjusted to Weidmüller Ethernet cable.

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Datablad

**Verktyg
IE-CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

