

AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S
Art.nr.	9204550000
Artikelbeteckning	Insats
GTIN (EAN)	4032248671090
Frp	1 Stück

AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	41 mm	Byggbredd (tum)	1,614 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0,118 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
vikt	250 g	Nettovikt	83 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Teknikuppgifter [WSCAD](#)