

**KOHS 9.5+19****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För att göra öppningar i ert kopplingskåp är håslagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KOHS 9.5+19
Art.nr.	<a href="#">9205000000</a>
Artikelbeteckning	Plåthålstans
GTIN (EAN)	4032248694235
Frp	1 Stück

## KOHS 9.5+19

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

vikt	94 g	Nettovikt	93 g
Diameter	9,5 mm		

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002691
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)