

**KOBBS 9.5X50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För att göra öppningar i ert kopplingskåp är håslagningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KOBBS 9.5X50
Art.nr.	<a href="#">9205030000</a>
Artikelbeteckning	Plåthålstans
GTIN (EAN)	4032248694266
Frp	1 Stück

**KOBBS 9.5X50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
vikt	60 g	Nettovikt	63 g
Diameter	9,5 mm		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-92-90		

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)