

**Testverktyg  
LAN USB TESTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kretsprovornas helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LAN USB TESTER
Art.nr.	<a href="#">9205400000</a>
Artikelbeteckning	Genomgångstestare för datakabel
GTIN (EAN)	4032248732128
Frp	1 Stück

**Testverktyg  
LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5,315 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1,063 inch
Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2,559 inch
vikt	174 g	Nettovikt	355 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PW64 Mät- och provutrustning**

Anslutningstyp	RJ45, USB A, USB B	Försörjning	9 V blockbatteri
Indikering	LED	Mått Remotebox	65 x 28 x 27 mm
Skyddsklass	IP44	Testbar kabellängd, max.	1 000 m
Vikt Remotebox	30 g	kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000495	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-06
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad**

**Testverktyg  
LAN USB TESTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Exempel på användning**

