

**Testverktyg  
ZUB MULTI 1037**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | ZUB MULTI 1037             |
| Art.nr.           | <a href="#">9205460000</a> |
| Artikelbeteckning | Multimeter:                |
| GTIN (EAN)        | 4032248738731              |
| Frp               | 1 Stück                    |

**Testverktyg  
ZUB MULTI 1037**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 185 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Tekniska data**

Utförande 2 x mätledning  
 + provspets +  
 krokodilkämma

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000069    | ETIM 4.0   | EC000069    |
| ETIM 5.0   | EC000069    | ETIM 6.0   | EC001195    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-20-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-92-90 | eClass 7.1 | 27-20-03-01 |
| eClass 8.1 | 27-20-03-01 | eClass 9.0 | 27-20-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-20-03-92 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)