

**Testverktyg
MULTIMETER 1037****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMETER 1037
Art.nr.	9423580000
Artikelbeteckning	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248406142
Frp	1 Stück

**Testverktyg
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	214,5 mm	Byggbredd (tum)	8,445 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Djup	66 mm	Byggdjup (tum)	2,598 inch
vikt	258 g	Nettovikt	914 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande Multimeter +
strömmätartång

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Batterityp	Blockbatteri 9 V	Frekvensmätning	Nej
Frekvensområde, max.	500 Hz	Frekvensområde, min.	50 Hz
Indikering	digital	Kapacitetsmätvärde max.	200 µF
Mätområde Spänning/AC	0,2 - 750 V	Mätområde Spänning/DC	0,2 - 1000 V
Mätområdesval	manuell	Mätkretskategori	CAT III
Mätområde för motstånd, max.	200 kΩ	Mätområde för motstånd, min.	0,2 Ω
Provspets	Ja	Strömmätartångens öppningsområde	23 mm
Strömmätvärde max.	200 A	kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010-1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Testverktyg
MULTIMETER 1037**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

