

**Testverktyg
TEMPHASER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	TEMPHASER
Art.nr.	9427300000
Artikelbeteckning	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248407057
Frp	1 Stück

**Testverktyg
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	147 mm	Byggbredd (tum)	5,787 inch
Höjd	39 mm	Bygghöjd (tum)	1,535 inch
Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
vikt	340 g	Nettovikt	512,1 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande Infraröd termometer

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Batterityp	Blockbatteri 9 V	Frekvensmätning	Ja
Frekvensområde, max.	40 kHz	Frekvensområde, min.	10 Hz
Indikering	digital	Kapacitetsmätvärde max.	20 mF
Kapacitetsmätvärde min.	20 µF	Mätområde Spänning/AC	0,2 - 600 V
Mätområde Spänning/DC	0,2 - 600 V	Mätområdesval	manuell
Mätkretskategori	CAT III	Mätområde för motstånd, max.	2 000 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	0,2 Ω	Provspets	Ja
Temperaturmätvärde, max.	750 °C	Temperaturmätvärde, min.	-20 °C
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010-1		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-03-01
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Testverktyg
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

