

**Testverktyg
MULTIMETER C 2606****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Digitala strömmätningstånger och strömmätningstångtillsatser används för mätning av lik- och växelströmmar. Den avgörande fördelen med dessa instrument ligger i att mätningen kan utföras utan att strömmen bryts.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMETER C 2606
Art.nr.	9427370000
Artikelbeteckning	Digitalt tångmätinstrument
GTIN (EAN)	4032248407019
Frp	1 Stück

**Testverktyg
MULTIMETER C 2606**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	277 mm	Byggbredd (tum)	10,905 inch
Höjd	49 mm	Bygghöjd (tum)	1,929 inch
Djup	102 mm	Byggdjup (tum)	4,016 inch
vikt	540 g	Nettovikt	888,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Batterityp	Blockbatteri 9 V	Frekvensmätning	Ja
Frekvensområde, max.	400 kHz	Frekvensområde, min.	0,1 kHz
Indikering	digital	Kapacitetsmätvärde max.	4 µF
Kapacitetsmätvärde min.	40 nF	Mätområde Spänning/AC	0,4 - 1 000 V
Mätområde Spänning/DC	0.4 - 1000 V	Mätområdesval	manuell
Mätkretskategori	CAT III	Mätområde för motstånd, max.	40 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	0,4 Ω	Strömmätartångens öppningsområde	57 mm
Strömmätvärde max.	1 000 A	Strömart	AC, DC
Upplösning likspänning	± 0,5 %	Upplösning växelspanning	± 0,5 %
kontrollerad och godkänd enligt	VDE 0680, del 5		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000380	ETIM 4.0	EC000380
ETIM 5.0	EC000380	ETIM 6.0	EC000380
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-12
eClass 6.2	27-20-03-12	eClass 7.1	27-20-03-12
eClass 8.1	27-20-03-12	eClass 9.0	27-20-03-12
eClass 9.1	27-20-03-12		

Produktinformation

Produktinformation Min/max-funktion gäller endast för DC-området.

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Testverktyg
MULTIMETER C 2606**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

