

**Testverktyg
THERMOMETER 610 LC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Infrarödtermometern 610 LC gör det möjligt att beröringsfritt, säkert och snabbt fastställa exakt yttemperatur.

- Temperaturer på -20°C till +260°C kan mätas beröringsfritt
- Upplösning: 1°C
- Mätintervall: 2,5 gånger per sekund
- Markering av mätstället med laserpunkt
- Display med bakgrundsbelysning
- Inklusive batterinivåindikering
- Automatisk avstängning
- Inklusive skyddsväska

Allmänna beställningsdata

Typ	THERMOMETER 610 LC
Art.nr.	9427520000
Artikelbeteckning	Infraröd termometer
GTIN (EAN)	4032248407033
Frp	1 Stück

**Testverktyg
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	170 mm	Byggbredd (tum)	6,693 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1,732 inch
Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
vikt	160 g	Nettovikt	301 g

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Indikering	digital
Temperaturmätvärde, max.	260 °C	Temperaturmätvärde, min.	-20 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.0	27-20-11-20
eClass 9.1	27-20-02-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Testverktyg
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Exempel på användning

