

**TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 56/30/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Polyesterkapslingar**

Kapslingarna i serien TBF är tillverkade i extremt robust glasfiberförstärkt polyester. Kapslingen i TBF-serien är speciellt lämplig för applikationer där det krävs en låg vikt kombinerat med en hög slagåtlighet. De väder och vindtåliga TBF-kapslingarna är konstruerade för ett brett användningsspektrum. Med sina omfattande tillbehör erbjuder de universella lösningar för härbärgering av regulatorer, mätinstrument, ventiler och annan utrustning.

**Kännetecken:**

- 9 storlekar i 2 utföranden
- lock med nylonskruvar
- montagehål utanför täthetsområdet
- gängade hål för montageskenor och montageplattor
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TBF 56/30/21 TRSP
Art.nr.	<a href="#">9502850000</a>
GTIN (EAN)	4032248235315
Frp	1 Stück

**TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 56/30/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	302 mm	Byggbredd (tum)	11,89 inch
Höjd	558 mm	Bygghöjd (tum)	21,968 inch
Djup	210 mm	Byggdjup (tum)	8,268 inch
vikt	3 970 g	Nettovikt	3 660 g

**Allmän information tillbehör**

Material	glasfiber-förstärkt polyester
----------	-------------------------------

**Allmänna uppgifter**

Användningsområden	Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Normer	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208	Toxitet	Halogenfri
Material	glasfiber-förstärkt polyester	Tätningmaterial	Polyuretan
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max	130 °C
Slagtålighet	IK08 enligt IEC 62208, IK10 enligt IEC 62262	Skyddsklass	IP66
Kapslingens fastsättning	6,5 mm genom kapslingens botten	Fastsättning av lock	Crosshead nylon screws
Komponentfastsättning	4 resp. 6 bultar M6 innergånga		

**Bestyckning horisontal**

WDU 10 / ZDU 10	4x22	WDU 16 / ZDU 16	4x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x44	WDU 35 / ZDU 35	4x14
WDU 4 / ZDU 4	4x37	WDU 6 / ZDU 6	4x28

**Bestyckning vertikal**

WDU 10 / ZDU 10	2x48	WDU 16 / ZDU 16	2x34
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x94	WDU 35 / ZDU 35	2x30
WDU 4 / ZDU 4	2x79	WDU 6 / ZDU 6	2x59

**Förskruvningar höger**

M12	80	M16	46
M20	40	M25	18
M32	8	M40	6
M50	4	M63	4

**Förskruvningar uppe / nere**

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

## TBF (tom kapsling i polyester) TBF 56/30/21 TRSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad****TBF (tom kapsling i polyester)  
TBF 56/30/21 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**