

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 0808****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Montageplattor för Klippon® POK-kapslingar**

Montageplattorna är tillverkade av 2 mm stålplåt för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller för montering av komponenter direkt på motageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	POK MOPL 0808
Art.nr.	<a href="#">9510570000</a>
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 69 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4032248415274
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)  
POK MOPL 0808**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	69 mm	Byggbredd (tum)	2,717 inch
Höjd	64 mm	Bygghöjd (tum)	2,52 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	59 mm	Nettovikt	11 g

**Allmän information tillbehör**

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	59 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad		

**Allmänna uppgifter**

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	förzinkad		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>