

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 0811**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Montageplattor för Klippon® POK-kapslingar**

Montageplattorna är tillverkade av 2 mm stålplåt för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller för montering av komponenter direkt på motageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 0811
Art.nr.	9510580000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 64 mm, Bredd: 99 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
GTIN (EAN)	4008190498207
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 0811**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	99 mm	Byggbredd (tum)	3,898 inch
Höjd	64 mm	Bygghöjd (tum)	2,52 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	89 mm	Nettovikt	17 g

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	89 mm	Montagesätt	skruvad
Yta	övriga		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	övriga		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP