

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 1626****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Montageplattor för Klippon® POK-kapslingar**

Montageplattorna är tillverkade av 2 mm stålplåt för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller för montering av komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 1626
Art.nr.	9510620000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 245 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
GTIN (EAN)	4008190498252
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 1626****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	245 mm	Byggbredd (tum)	9,646 inch
Höjd	143 mm	Bygghöjd (tum)	5,63 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	232 mm	Montagemått höjd	76 mm
Nettovikt	365,5 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	232 mm	Montagemått höjd	76 mm
Montagesätt	skruvad	Yta	övriga

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	övriga		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP