

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 2560****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Montageplattor för Klippon® POK-kapslingar**

Montageplattorna är tillverkade av 2 mm stålplåt för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller för montering av komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 2560
Art.nr.	9510660000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 233 mm, Bredd: 583 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga, Silver
GTIN (EAN)	4008190498306
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
POK MOPL 2560**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	583 mm	Byggbredd (tum)	22,953 inch
Höjd	233 mm	Bygghöjd (tum)	9,173 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Montagemått bredd	573 mm	Montagemått höjd	100 mm
Nettovikt	1 308,4 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Montagemått bredd	573 mm	Montagemått höjd	100 mm
Montagesätt	skruvad	Yta	övriga

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Stålplåt förzinkad
Yta	övriga		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP