

**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/10 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Små till medelstora polykarbonatkapslingar
Kapslingsserien MPC i polykarbonat lämpar sig framför
allt för inbyggnad av elektriska, elektromekaniska och
pneumatiska apparater och kretskort. Kapslingarna
används i mekaniska och krävande kemiska miljöer.

Kännetecken:

- 9 storlekar i 2 utföranden
- grått eller transparent lock
- lock med plomberingshål
- Montagehål utanför täthetsområdet gängade hål för montageskenor, montageplattor och kretskort
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet
med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar
och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	MPC 12/17/10 7035
Art.nr.	9535310000
Artikelbeteckning	MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 125 mm, Bredd: 175 mm, Djup: 100 mm, Material: Polykarbonat, ljusgrå
GTIN (EAN)	4032248009206
Frp	1 Stück

MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/10 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6,89 inch
Höjd	125 mm	Bygghöjd (tum)	4,921 inch
Djup	100 mm	Byggdjup (tum)	3,937 inch
vikt	465 g	Nettovikt	446,8 g

Allmän information tillbehör

Material	Polykarbonat
----------	--------------

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning	Material	Polykarbonat
Tätningmaterial	Polyuretan	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	130 °C	Skyddsklass	IP66, IP67
Kapslingens fastsättning	Hål 4,5 mm	Fastsättning av lock	4 polyamid krysspårskruvar
Komponentfastsättning	genom självgående skruvar		

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Förskruvningar höger

M12	6	M16	4
M20	4		

Förskruvningar uppe / nere

M12	4	M16	3
M20	3		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Datablad**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/10 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN_WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/10 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar