

**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/12 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Små till medelstora polykarbonatkapslingar
Kapslingsserien MPC i polykarbonat lämpar sig framför
allt för inbyggnad av elektriska, elektromekaniska och
pneumatiska apparater och kretskort. Kapslingarna
används i mekaniska och krävande kemiska miljöer.

Kännetecken:

- 9 storlekar i 2 utföranden
- grått eller transparent lock
- lock med plomberingshål
- Montagehål utanför täthetsområdet gängade hål för
montageskenor, montageplattor och kretskort
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet
med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar
och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | MPC 12/17/12 trsp |
| Art.nr. | 9535340000 |
| Artikelbeteckning | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 125 mm, Bredd: 175 mm, Djup: 125 mm, Material: Polykarbonat, ljusgrå, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248009237 |
| Frp | 1 Stück |

MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/12 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 175 mm | Byggbredd (tum) | 6,89 inch |
| Höjd | 125 mm | Bygghöjd (tum) | 4,921 inch |
| Djup | 125 mm | Byggdjup (tum) | 4,921 inch |
| vikt | 530 g | Nettovikt | 525 g |

Allmän information tillbehör

| | |
|----------|--------------|
| Material | Polykarbonat |
|----------|--------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| Användningsområden | Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning | Material | Polykarbonat |
| Tätningmaterial | Polyuretan | Driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Driftstemperatur, max | 130 °C | Skyddsklass | IP66, IP67 |
| Kapslingens fastsättning | Hål 4,5 mm | Fastsättning av lock | 4 polyamid krysspårskruvar |
| Komponentfastsättning | genom självgående skruvar | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x22 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x19 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x14 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x5 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x4 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 6 | M16 | 4 |
| M20 | 4 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 3 |
| M20 | 3 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Datablad**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/12 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN_WSCAD |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MPC 12/17/12 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar