

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
FPC 30/40/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mellanstort polykarbonatkapsling

Kapslingsserien FPC är konstruktionsmässigt MPC-seriens efterföljare. Utrustad med samma materialegenskaper har FPC-serien därutöver ett ännu mer omfattande tillbehörssortiment, vilket leder till att antalet möjliga applikationer blir ännu större.

Kännetecken:

- 6 byggstorlekar i 2 utföranden
- grått eller transparent lock
- lock med plomberingshål
- montagehål utanför täthetsområdet
- gängade montagehål för montageskenor, montageplattor och kretskort
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FPC 30/40/13 7035
Art.nr.	9535770000
Artikelbeteckning	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 300 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 132 mm, Material: Polykarbonat, ljusgrå
GTIN (EAN)	4032248009862
Frp	1 Stück

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
FPC 30/40/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	400 mm	Byggbredd (tum)	15,748 inch
Höjd	300 mm	Bygghöjd (tum)	11,811 inch
Djup	132 mm	Byggdjup (tum)	5,197 inch
vikt	2 199 g	Nettovikt	2 624 g

Allmän information tillbehör

Material	Polykarbonat
----------	--------------

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning	Material	Polykarbonat
Tätningmaterial	Polyuretan	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	130 °C	Skyddsklass	IP66, IP67
Kapslingens fastsättning	Hål 7,5 mm	Fastsättning av lock	4 polyamid krysspårskruvar
Komponentfastsättning	genom självgående skruvar		

Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

Bestyckning vertikal

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

Förskruvningar höger

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Förskruvningar uppe / nere

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

FPC (tom kapsling i polykarbonat) FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
FPC 30/40/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar