
FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

Typ	MP FPC 20/20
Art.nr.	9535920000
Artikelbeteckning	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 150 mm, Bredd: 185 mm, Djup: 2 mm, Material: Stålplåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4032248009640
Frp	1 Stück

FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7,283 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5,905 inch
Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0,079 inch
Nettovikt	288 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad		

Allmänna uppgifter

Material	Stålplåt	Yta	förzinkad

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP