

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP FPC 20/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

Typ	MP FPC 20/30
Art.nr.	9535930000
Artikelbeteckning	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 200 mm, Bredd: 300 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt, förzinkad, Silver
GTIN (EAN)	4032248009657
Frp	1 Stück

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP FPC 20/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	300 mm	Byggbredd (tum)	11,811 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Nettovikt	468 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stålblåt	Montagesätt	skruvad
Yta	förzinkad		

Allmänna uppgifter

Material	Stålblåt	Yta	förzinkad
----------	----------	-----	-----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP