

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MF FPC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Utvändiga fästöron
sats med vardera 4 styck

Allmänna beställningsdata

Typ	MF FPC
Art.nr.	9536040000
Artikelbeteckning	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 40 mm, Bredd: 19 mm, Djup: 35.5 mm, Material: Polyamid, ljusgrå
GTIN (EAN)	4032248009442
Frp	1 Stück

**FPC (tom kapsling i polykarbonat)
MF FPC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0,748 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Djup	35,5 mm	Byggdjup (tum)	1,398 inch
Nettovikt	27 g		

Allmän information tillbehör

Material	Polyamid	Montagesätt	skruvad
----------	----------	-------------	---------

Allmänna uppgifter

Material	Polyamid
----------	----------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC002625
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD