

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | STRIPPER COAX |
| Art.nr. | 9918030000 |
| Artikelbeteckning | Avmantlingsverktyg, Koaxialkabel och runda dataledningar |
| GTIN (EAN) | 4032248359141 |
| Frp | 1 Stück |

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 97 mm | Byggbredd (tum) | 3,819 inch |
| Höjd | 20,5 mm | Bygghöjd (tum) | 0,807 inch |
| Djup | 18,5 mm | Byggdjup (tum) | 0,728 inch |
| vikt | 22 g | Nettovikt | 39 g |

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Kabeltyp | Koaxialkabel och runda dataledningar | Ledardiameter max. | 7,5 mm |
| Ledardiameter min. | 4,8 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000163 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC000163 |
| UNSPSC | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 | | |

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

