

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typ               | STRIPPER ROUND TOP   |
| Art.nr.           | <a href="#">9918050000</a>   |
| Artikelbeteckning | Avmantlingsverktyg, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering, 4mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4032248359165  |
| Frp               | 1 Stück  |

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|       |        |                 |            |
|-------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 125 mm | Byggbredd (tum) | 4,921 inch |
| Höjd  | 35 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1,378 inch |
| Djup  | 25 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,984 inch |
| vikt  | 50 g   | Nettovikt       | 46,2 g     |

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

|                          |                      |                     |  |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Avisoleringsområde, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> | Kabeltyp            | fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering |
| Ledardiameter max.       | 13 mm                | Ledardiameter min.  | 8 mm   |
| Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledardiameter, min. | 0,2 mm <sup>2</sup>                            |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000163    | ETIM 4.0   | EC000163    |
| ETIM 5.0   | EC000163    | ETIM 6.0   | EC000163    |
| UNSPSC     | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-04-37-06 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**STRIPPER ROUND TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

