

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPPER PC
Art.nr.	9918060000
Artikelbeteckning	Avmantlingsverktyg, Datakabel / telekommunikation och ADB, 4mm ²
GTIN (EAN)	4032248359172
Frp	1 Stück

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
vikt	55 g	Nettovikt	44,4 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringsområde, min.	0,25 mm ²	Kabeltyp	Datakabel / telekommunikation och ADB
Ledardiameter max.	15 mm	Ledardiameter min.	5 mm
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,25 mm ²

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

