

**SLICER NO 27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SLICER NO 27
Art.nr.	<a href="#">9918080000</a>
Artikelbeteckning	Kabelkniv, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering
GTIN (EAN)	4032248359196
Frp	1 Stück

**SLICER NO 27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5,197 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1,142 inch
Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1,378 inch
vikt	75 g	Nettovikt	71,8 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Avisoleringsverktyg**

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	28 mm
Ledardiameter min.	8 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Godkännanden**

Godkännanden

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)