

## TSLD 5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Skenkapsnings- och håltagningsverktyg för montage- och profilskenor**

- TS 15/5,5 mm motsvarande EN 50045 (s = 1,0 mm)
- TS 32 mm motsvarande EN 50035 (s=1,5 mm)
- Samlingskena av koppar 10 mm × 3 mm
- TS 35/7,5 mm (s=1,0 mm) och TS 35/15 mm (s=1,5 mm) motsvarande EN 50022

**Stansning**  
Längs- och tvärperforering (långt hål 12 x 6,4 mm)  
(s = materialtjocklek för montageskena)

**Kommentar om TSLD C:**

G-profil ersätts av C-profil.

C-profil anpassas individuellt enligt mönster.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TSLD 5
Art.nr.	<a href="#">9918700000</a>
Artikelbeteckning	Verktyg, Montageskenekap
GTIN (EAN)	4032248395620
Frp	1 Stück

## TSLD 5

## Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10,63 inch
Höjd	205 mm	Bygghöjd (tum)	8,071 inch
Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7,874 inch
vikt	19 000 g	Nettovikt	17 634 g

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)