

**Testverktyg
VT DIGI PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT DIGI PRO
Art.nr.	9918870000
Artikelbeteckning	Tvåpoliga spänningsprovare typ 1152
GTIN (EAN)	4032248405756
Frp	1 Stück

**Testverktyg
VT DIGI PRO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	264 mm	Byggbredd (tum)	10,394 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2,638 inch
vikt	295 g	Nettovikt	444 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mät- och provutrustning

Anmärkning	Screw-on, thicker test probes	Arbetstemperatur max.	55 °C
Arbetstemperatur min.	-15 °C	Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA
Frekvensmätning	Ja	Frekvensområde, max.	400 Hz
Frekvensområde, min.	16 Hz	Indikering	LCD-digital
Indikering likspänning	1 - 1 000 V	Indikering växelspänning	1 - 1 000 V
Ingångsmotstånd spänning	On operating the double switch $\geq 300 \text{ k}\Omega$	Isoleringskontroll	8 kV
Jordfelsbrytare	Den valbara lasten möjliggör medveten utlösning av en 30 mA jordfelsbrytare	Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk
Märkspänning max.	1000 V AC/DC	Märkspänning min.	1 V
Mätområde Spänning/AC	1 - 1 000 V	Mätområde Spänning/DC	1000 V
Mätkretskategori	Kat. III 1.000 V/Kat. IV 600 V	Skyddsklass	IP65
Topspänningshållfasthet	8 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	BANL_manual_2pol_Tester
Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	9918870000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Meddelande om produktändring	PCN-PW641010-20180410-00-A DE PCN-PW641010-20180410-00-A EN

Skapandedatum den 10 juli 2019 14:56:51 CEST