

**Testverktyg  
VT MASTER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VT MASTER
Art.nr.	<a href="#">9918880000</a>
Artikelbeteckning	Tvåpoliga spänningsprovare typ 1157, Ja - optisk + akustisk
GTIN (EAN)	4032248405763
Frp	1 Stück

**Testverktyg  
VT MASTER**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	235 mm	Byggbredd (tum)	9,252 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Djup	60 mm	Byggdjup (tum)	2,362 inch
vikt	181 g	Nettovikt	272 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PW64 Mät- och provutrustning**

Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Frekvensområde, max.	65 Hz
Frekvensområde, min.	0 Hz	Indikering	LED
Indikering likspänning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indikering växelspänning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Isoleringskontroll	6 kV	Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk
Märkspänning max.	690 V AC/DC	Märkspänning min.	12 V
Mätområde Spänning/AC	12-690 V	Mätområde Spänning/DC	690 V
Mätkrets-kategori	CAT III 600 V	Skyddsklass	IP54
Topspänningshållfasthet	6 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">BANL_manual_2pol_Tester</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">9918880000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A EN</a> <a href="#">PCN-PW641110-20180410-00-A DE</a>