

**Testverktyg
VT CTB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	1970-01-01
Typ	VT CTB
Art.nr.	9918970000
Artikelbeteckning	Tvåpolig spänningsprovare, Nej
GTIN (EAN)	4032248405855
Frp	1 Stück

**Testverktyg
VT CTB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	137 mm	Byggbredd (tum)	5,394 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Djup	19 mm	Byggdjup (tum)	0,748 inch
vikt	50 g	Nettovikt	50 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	-10 °C
Frekvensområde, max.	65 Hz	Frekvensområde, min.	0 Hz
Indikering	LED	Kretsprovning	Nej
Märkspänning max.	48 V DC	Märkspänning min.	3 V DC
Mätområde Spänning/AC	3-48 V	Mätområde Spänning/DC	48 V
Skyddsklass	IP40	kontrollerad och godkänd enligt	EN 61010-1, EN 61326

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation [Manual](#)
 Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Testverktyg
VT CTB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

