


**RS 70**  
**ZW 45 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Bildliknande**

Profilen RS 70 levereras i fasta längder. Genom att foga samman de enskilda delarna kan önskad längd byggas upp. Kretskortet skjuts in i profilen från sidan. Ändplattor avslutar profilen på sidorna. Här finns tillbehör för montageskenemontering och direktmontage. Rasterfötterna är fast förbundna med profilen. Märkningsmöjligheter är integrerade i sidodelarna.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typ               | ZW 45 RS OR  |
| Art.nr.           | <a href="#">0120060000</a>                                   |
| Artikelbeteckning | Elektronikkapsling, RS 70 orange, Mellanstycke, Bredd: 45 mm |
| GTIN (EAN)        | 4008190114404  |
| Frp               | 20 Stück   |

**RS 70  
ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Längd     | 70 mm    | Bygglängd (tum) | 2,756 inch |
| Bredd     | 45 mm    | Byggbredd (tum) | 1,772 inch |
| Höjd      | 33,5 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1,319 inch |
| Nettovikt | 11,202 g |                 |            |

**Karakteristiska systemvärden**

|                    |              |                                    |      |
|--------------------|--------------|------------------------------------|------|
| Utförande          | Mellanstycke | Antal kretskort per modul          | 1    |
| Kretskortstjocklek | 1,6 mm       | tolerans på kretskortets yttermått | ±0,2 |
| Överkoppling       | Nej          | Kontakt till montageskena          | Nej  |
| Skyddsklass        | IP20         | Gjutbarhet                         | Nej  |

**Materialdata**

|                                |          |                                    |        |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|--------|
| Isoleringsmaterial             | PA 66    | Färgkod                            | orange |
| Färgtabell (jämförbar)         | RAL 2000 | CTI                                | ≥ 600  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2      | Lagertemperatur, min.              | -25 °C |
| Lagertemperatur, max.          | 55 °C    | relativ fuktighet vid lagring, max | 80 %   |
| Driftstemperatur, min.         | -50 °C   | Driftstemperatur, max              | 100 °C |
| Temperaturområde Montage, min. | -25 °C   | Temperaturområde Montage, max.     | 100 °C |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 5.0   | EC002848    |
| ETIM 6.0   | EC002779    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 |            |             |

**Anmärkningar**

## Anmärkningar

Anmärkningstext tekniska data

**Höjd: TS32 = 33,5 mm, TS35x7.5 = 29 mm****Kretskortets dimensioner:****Tjocklek: 1,6 (± 0,2) mm****Längd: 67,8 (-0,2) mm****Bredd för mellanstycke = PCB-bredd - 2x9 mm (montagefötter)****Exempel:****PCB-bredd = 68 mm, bredd för mellanstycke = 50 mm, mellanstycke 2x ZW 25 RS eller ZW 45 RS + ZW 5 RS****Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

Skapandedatum den 10 juli 2019 15:04:01 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

**Datablad**

**RS 70  
ZW 45 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

