

**SAK-serien
QL 3 SAK35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	QL 3 SAK35
Art.nr.	0123700000
Artikelbeteckning	SAK-serien, Överkoppling, för rörlig överkopplingskena, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190182526
Frp	20 Stück

SAK-serien
QL 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	45,8 mm	Byggbredd (tum)	1,803 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Nettovikt	8,05 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Materialdata

Material	Cu Zn	Färgkod	grå
----------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	18 mm	Utskjutande mått TS 32	30 mm
Utskjutande mått TS 35	30 mm		

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingskena
-----------	------------------------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP