

**Anslutningselement
H16,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/15
Art.nr.	0124300000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, oisolerad, 15 mm
GTIN (EAN)	4008190162993
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H16,0/15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	0,502 g		

Tekniska data

Utförande	oisolerad
-----------	-----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	15 mm	Kontaktytans diameter (D1)	5,8 mm
Kragdiameter (D2)	7,5 mm	L1 i mm	15 mm
Ledardiameter	16 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

**Anslutningselement
H16,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Bildliknande**